


Vacuümzuiger VAS-100-1/4-PUR-B

Artikelnummer: 1396098

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Hoogtecompensatie zuiger	3.5 mm
Nominale doorlaat	4 mm
Zuigerdiameter	100 mm
Zuigervolume	33.5 cm ³
Effectieve zuigdiameter	90.5 mm
Aansluitingspositie	Boven
Inbouwpositie	Willekeurig
Zuigervorm	Rond vlak
Bedrijfsdruk	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-20 °C...60 °C
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk	450 N
Productgewicht	140 g
Bevestigingstype	Via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	G1/4
Kleur	blauw
Shore-hardheid	60 +/- 5
Materiaal schroefplug	Persgegoten zink
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal zuiger	PUR