

Koppeling EAMC-30-35-8-14

Artikelnummer: 1453063

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Opnamediameter 1	8 mm
Opnamediameter 2	14 mm
Bouwgrootte	30
Nominale lengte	35 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	8000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	6.1 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	8.2 Nm
Productgewicht	45 g
Materiaal-informatie	RoHS conform