

Vouwbalgkit EADB-V2-80-S201-300

Artikelnummer: 1489408

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Buiten-Ø	93 mm
Bouwgrootte	80
Slagbereik	201 mm...300 mm
Zuigerstangverlenging	80 mm
Bouwworm	Rond
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Vouwbalg bouwset met gekanaliseerde luchtafvoer
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Mediabestendigheid	Stof Spanen Oliën Fette Benzine
Beschermingsklasse	IP65 conform IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-10 °C...80 °C
Verplaatste massa	168 g
Productgewicht	365 g
Bevestigingstype	Opschuifbaar Met schroefdraadpen
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal adaptatiedelen	Aluminium kneedlegering Geanodiseerd
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal vouwbalg	NBR
Materiaal schroefdraadpenen	Hooggelegeerd roestvast staal