


Vacuümzuigventiel ISV-M5

Artikelnummer: 151217

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	M5
Uitwerpimpulsgechiktheid	8 MPa 8 bar
Inbouwpositie	Willekeurig
Bedrijfsdruk	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar
Vereiste zuigvolumestroom bij -0,5 bar	1 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	4 g
Bevestigingstype	Inschroefbaar
Pneumatische aansluiting 1	M5
Pneumatische aansluiting 2	M5
Materiaal filter	Sinterbrons
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal