

Vrijloop
FLSR-16-L
Artikelnummer: 15281

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	16
Draairichting	Linksdraaiend
Inbouwpositie	Willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Theoretisch draaimoment bij 6 bar	2.03 Nm
Productgewicht	350 g
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium
Materiaal huls	Inzetstaal
Materiaal as	Inzetstaal