

# Slangmof N-3/4-P-13-MS

Artikelnummer: 15637

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                                          | Waarde                                                    |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nominale doorlaat                                | 11 mm                                                     |
| Dichtingstype aan de schroefplug                 | Afdichtingsring                                           |
| Inbouwpositie                                    | Willekeurig                                               |
| Bouwworm                                         | Rechte vorm                                               |
| Verpakkingsgrootte                               | 1                                                         |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0.95 bar...16 bar                                        |
| Bedrijfsmedium                                   | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                 |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium         | Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                 | 1 - lage corrosiebelasting                                |
| LABS-conformiteit                                | VDMA24364-B1/B2-L                                         |
| Omgevingstemperatuur                             | -10 °C...60 °C                                            |
| Max. aanhaalmoment                               | 40 Nm                                                     |
| Productgewicht                                   | 94 g                                                      |
| Pneumatische aansluiting 1                       | Uitwendige schroefdraad G3/4                              |
| Pneumatische aansluiting 2                       | voor slang met binnen-Ø 13 mm                             |
| Materiaal-informatie                             | RoHS conform                                              |
| Materiaal behuizing                              | Messing                                                   |