


Vlakke cilinder DZH-20- -PPV-A-S20

Artikelnummer: 158380

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	1 mm...320 mm
Zuiger-Ø	20 mm Equivalente diameter
Zuigerstangschroefdraad	M8
Max. verdraaihoek van de zuigerstang +/-	2.6 graden
Demping	Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar
Inbouwpositie	Willekeurig
Werking	dubbelwerkend
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang Profielbuis
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Varianten	Doorlopende, holle zuigerstang
Borging tegen verdraaien/geleiding	Ovale zuiger
Bedrijfsdruk	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 °C...80 °C
Dempingslengte	17 mm
Max. draaimoment van de borging tegen verdraaien	0.6 Nm
Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand	158 N
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand	158 N
Bewogen massa bij 0 mm slag	76 g
Toeslag verplaatste massa per 10 mm slag	6.8 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	18.7 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	251 g
Bevestigingstype	Naar keuze: met inwendige schroefdraad Met toebehoren
Pneumatische aansluiting	G1/8

Functie	Waarde
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal deksel	Aluminium
Materiaal afdichtingen	TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal zuigerafdichting	TPE-U(PU)
Materiaal zuigerstang	Hooggelegeerd staal