


Handschuifventiel VBOH-32-G12

Artikelnummer: 1587988

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiefunctie	3/2 bistabiel
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1/2
Bedieningswijze	manueel
Bevestigingstype	Leidinginbouw Inschroefbaar
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)	3420 l/min
Nominale doorlaat	12.1 mm
Bedrijfsdruk	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar
Omgevingstemperatuur	-10 °C...80 °C
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering, geanodiseerd
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Rastermaat	45 mm
Gebruiksaanwijzing	Schroef alleen fittingen met cilindrische draad in. Het installeren van conische schroefdraad kan de behuizing beschadigen en ervoor zorgen dat de huls vastloopt of niet goed werkt.
Afdichtingsprincipe	Zacht
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Hulsschuif
Besturingstype	direct
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C...80 °C
Bedieningskracht	37 N
Productgewicht	90 g
Materiaal schroefplug	Aluminium-kneedlegering, geanodiseerd
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR