

Haakse contrastekker MPPE-3-B

Artikelnummer: 161839

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Aansluitfrequentie	500
Bevestigingstype	met wartelmoer
Inbouwpositie	Willekeurig
Productgewicht	65 g
Elektrische aansluiting	8-polig Haakse contactdoos Soldeerbaar
Bereik voor bedrijfsspanning DC	60 V
Stroombelastbaarheid	5 A
Kabelschroefkoppeling	Pg9
Toegelaten kabeldiameter	6 mm...8 mm
Aansluitdoorsnede	0.75 mm ²
Beschermingsklasse	IP67
Omgevingstemperatuur	-30 °C...95 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal behuizing	PA
Kleur behuizing	zwart
Materiaal wartelmoer	PA
Materiaal steekcontacten	Koper Vertind