

# Olievernevelaar LOE-3/4-D-MIDI

Artikelnummer: 162681

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                                                   | Waarde                                                     |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Bouwgrootte                                               | Midi                                                       |
| Serie                                                     | D                                                          |
| Inbouwpositie                                             | Verticaal +/- 5°                                           |
| Constructieve opbouw                                      | Proportionele standaard olievernereelaar                   |
| Max. olievulhoeveelheid                                   | 110 cm³                                                    |
| Schaalbescherming                                         | Metalen beschermkap                                        |
| Bedrijfsdruk                                              | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar<br>0 psi...232 psi       |
| Minimaal debiet voor olievernereelaarfunctie              | 8 l/min                                                    |
| Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343) | 6300 l/min                                                 |
| Bedrijfsmedium                                            | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inerte gassen |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium                  | Geoliede werking niet mogelijk                             |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                          | 2 - matige corrosiebelasting                               |
| LABS-conformiteit                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| Lagertemperatuur                                          | -10 °C...60 °C                                             |
| Luchtreinheidsklasse aan de uitgang                       | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:-]<br>Inerte gassen |
| Mediumtemperatuur                                         | -10 °C...60 °C                                             |
| Omgevingstemperatuur                                      | -10 °C...60 °C                                             |
| Productgewicht                                            | 630 g                                                      |
| Bevestigingstype                                          | Met toebehoren                                             |
| Pneumatische aansluiting 1                                | G3/4                                                       |
| Pneumatische aansluiting 2                                | G3/4                                                       |
| Materiaal-informatie                                      | RoHS conform                                               |
| Materiaal schaal                                          | PC                                                         |