

Vrijloop
FLSM-40-L
Artikelnummer: 164233

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	40
Draairichting	Linksdraaiend
Inbouwpositie	Willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Theoretisch draaimoment bij 6 bar	19.98 Nm
Productgewicht	2350 g
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering
Materiaal huls	Inzetstaal
Materiaal as	Inzetstaal