

Stoppercilinder STAF-32-20-P-A


Artikelnummer: 164890

FESTO

met tap en geïntegreerde flensplaat.

Dit product mag niet in vloeibare omgevingsmedia worden ingezet.

Eenvoudige ombouw tot dubbelwerkende cilinder is mogelijk.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	20 mm
Zuigerdiameter	32 mm
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	enkelwerkend trekkend
Constructieve opbouw	Zuigerstang
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Varianten	eenzijdige zuigerstangen
Werkdruk	1,5 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Stootkracht	1.000 N
Toegelaten dwarskracht tijdens het schakelen	550 N
Productgewicht	540 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE
Informatie materiaal deksel	Aluminium
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal behuizing	Aluminium
Informatie materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij