

HD-geleiding (heavy duty)

HD-40- -

Artikelnummer: 170027


FESTO

configureerbaar.

Voor configuratie product vooraf in het winkelmandje leggen.

Bij dit product kunnen al naargelang de configuratie de technische gegevens van het gegevensblad en de desbetreffende accessoires afwijken.

Einde productie. Leverbaar tot 2009.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

~ConfIndependentDatasheet

Kenmerk	Waarde
Grootte	40
Slag	10 ... 2.110 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleidingsas zonder aandrijving
Max. snelheid	3 m/s
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. kracht Fy	5.400 N
Max. kracht Fz	5.600 N
Max moment Mx	375 Nm
Max moment My	560 Nm
Max moment Mz	540 Nm
Te verplaatsen massa	3.300 g
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	3.300 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	176 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	11.800 g
Materiaal - informatie geleidingselement	Staal
Materiaal - informatie behuizing	aluminum kneedlegering geanodiseerd