


Olievernevelaar LOE-1-D-MAXI-NPT

Artikelnummer: 173827

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Max. olievlhoeveelheid	190 cm ³
Schaalbescherming	Metalen beschermkap
Bedrijfsdruk	1.6 MPa 16 bar 232 psi
Minimaal debiet voor olievernevelaarfunctie	10 l/min
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)	9000 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	1200 g
Bevestigingstype	Met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	1 NPT
Pneumatische aansluiting 2	1 NPT
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal schaal	PC