

# Verzorgingseenheid FRC-3/8-D-5M-MIDI-A-NPT

Artikelnummer: 173857

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                                                   | Waarde                                                     |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Bouwgrootte                                               | Midi                                                       |
| Inbouwpositie                                             | Verticaal                                                  |
| Condensaataftap                                           | Volautomatisch                                             |
| Filterfijnheid                                            | 5 µm                                                       |
| Bedrijfsdruk                                              | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar                        |
| Drukregelbereik                                           | 0.5 bar...12 bar                                           |
| Max. drukhysterese                                        | 0.02 MPa<br>0.2 bar<br>2.9 psi                             |
| Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343) | 1700 l/min                                                 |
| Bedrijfsmedium                                            | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Inerte gassen |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium                  | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist) |
| LABS-conformiteit                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| Luchtreinheidsklasse aan de uitgang                       | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:8:-]<br>Inerte gassen |
| Mediumtemperatuur                                         | -10 °C...60 °C                                             |
| Omgevingstemperatuur                                      | -10 °C...60 °C                                             |
| Productgewicht                                            | 1440 g                                                     |
| Bevestigingstype                                          | Naar keuze:<br>Leidinginbouw<br>Met hoekbeugel             |
| Pneumatische aansluiting 1                                | 3/8 NPT                                                    |
| Pneumatische aansluiting 2                                | 3/8 NPT                                                    |
| Materiaal-informatie                                      | RoHS conform                                               |
| Materiaal behuizing                                       | Persgegoten zink                                           |
| Materiaal schaal                                          | PC                                                         |