


Zwenkflens SNCB-100

Artikelnummer: 174395

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	100
Gebaseerd op norm	ISO 15552
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Metalen met een gewichtsaandeel van meer dan 1% koper mogen niet worden gebruikt. Uitgesloten zijn printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen, metalen met meer dan 1% koper als legeringsbestanddeel zijn uitgesloten van gebruik. Uitzonderingen zijn printplaten, kabels, elektrische connectoren en spoelen, metalen met meer dan 5 massaprocent koper, zink of nikkel zijn uitgesloten van gebruik. Uitzondering vormen van printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen
Omgevingstemperatuur	-40 °C...90 °C
Max. belastbaarheid	9 kN
Productgewicht	1035 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal bevestiging	Persgegoten aluminium
Materiaal bout	Gegalvaniseerd staal
Materiaal lager	Kunststof
Materiaal schijf	Gegalvaniseerd staal
Materiaal schroeven	Gegalvaniseerd staal
Materiaal zekering	Verenstaal, verzinkt