



debietregelaar GRGO-M3-QS-3

Artikelnummer: 175045
Einde productie

FESTO

werkt in beide debietrichtingen. Met QS-insteekschroefkoppeling.
Einde productie. Leverbaar tot 2018. Zie het Support Portal voor
alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Smoorfunctie
Pneumatische aansluiting 1	M3
Pneumatische aansluiting 2	QS-3
Instelelement	Gleufschroef
Soort bevestiging	inschroefbaar
normaal nominaal debiet in smoorrichting	41 l/min
Werkdruk	0 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Inbouwpositie	willekeurig
Standaarddebiets in smoorrichting 6 -> 0 bar	95 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. aandraaimoment	0,3 Nm
Productgewicht	14 g
Material of threaded plug	Messing
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material adjusting screw	Messing
Material swivel fitting	Gespuitsgiet zink