



# debietregelaar met terugslag GRGZ-M3-QS-3

Artikelnummer: 175046  
Einde productie

FESTO

Debietregeling op de toevoer met QS-insteekschroefkoppeling.  
Einde productie. Leverbaar tot 2018. Zie het Support Portal voor  
alternatieve producten.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Debietregelaar met terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	QS-3
Pneumatische aansluiting 2	M3
Instelelement	Gleufschroef
Soort bevestiging	inschroefbaar
normaal nominaal debiet in smoorrichting	41 l/min
normaal nominaal debiet in terugslagrichting	27 ... 44 l/min
Werkdruk	0,2 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Inbouwpositie	willekeurig
Standaarddebiët in smoorrichting 6 -> 0 bar	95 l/min
Standaarddebiët in terugslagrichting 6 -> 0 bar	75 ... 100 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. aandraaimoment	0,3 Nm
Productgewicht	14 g
Material of threaded plug	Messing vernikkeld
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material adjusting screw	Messing
Material swivel fitting	Gespuitsgiet zink