

ventielkit CPV10-BS-5/3G-M7


Artikelnummer: 176055

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

maakt van twee 3/2-wegventielen een 5/3-wegfunctie, met gesloten middenpositie.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiefunctie	5/3 gesloten
Werkdruk	2,5 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	23 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 2	M7
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Gespuitgiet zink