


schokdemperhouder DADP-ES-G6-12

Artikelnummer: 1812471

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	12
Inbouwpositie	willekeurig
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Max. aanslagkracht	500 N
Max. aandraaimoment	5,9 Nm
Productgewicht	80 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring en centreerhuls
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aanslaghoek	aluminiumlegering geanodiseerd