

# Steekschroefkoppeling QS-3/8-3/8-I-U-M

Artikelnummer: 183746

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                                          | Waarde                                                            |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Bouwgrootte                                      | Standaard                                                         |
| Nominale doorlaat                                | 0.287 in                                                          |
| Dichtingstype aan de schroefplug                 | Coating                                                           |
| Inbouwpositie                                    | Willekeurig                                                       |
| Bouwworm                                         | Rechte vorm                                                       |
| Verpakkingsgrootte                               | 1                                                                 |
| Constructieve opbouw                             | Push-Pull-principe                                                |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Maritieme classificatie                          | zie certificaat                                                   |
| Bedrijfsmedium                                   | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:::]                          |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium         | Geoliede werking mogelijk                                         |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                 | 1 - lage corrosiebelasting                                        |
| LABS-conformiteit                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Omgevingstemperatuur                             | 0 °C...60 °C                                                      |
| Productgewicht                                   | 0.988 oz                                                          |
| Bevestigingstype                                 | Binnenzeskant SW7                                                 |
| Pneumatische aansluiting 1                       | Uitwendige schroefdraad R3/8                                      |
| Pneumatische aansluiting 2                       | voor slang met buiten-Ø 3/8"                                      |
| Omgevingstemperatuur Fahrenheit                  | 32 °F...140 °F                                                    |
| Kleur demontagering                              | Grijs                                                             |
| Materiaal-informatie                             | RoHS conform                                                      |
| Materiaal behuizing                              | Messing<br>Vernikkeld                                             |
| Materiaal demontagering                          | POM                                                               |
| Materiaal slangafdichting                        | NBR                                                               |
| Materiaal slangklemsegment                       | Hooggelegeerd roestvast staal                                     |