


Verzorgingseenheid LFR-3/8-D-MIDI-KD

Artikelnummer: 185749

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Midi
Serie	D
Bedieningszekering	Draaiknop met vergrendeling
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Filterfijnheid	40 µm
Condensaataftap	Manueel draaiend
Constructieve opbouw	Inschakelventiel Filterregelaar met manometer Veiligheidsinschakelventiel
Max. hoeveelheid condensaat	43 cm³
Schaalbescherming	Metalen beschermkap
Drukindicator	met manometer
Bedrijfsdruk	0.3 MPa...1.6 MPa 3 bar...16 bar 43.5 psi...232 psi
Drukregelbereik MPa	0.25 MPa...1.2 MPa
Drukregelbereik	2.5 bar...12 bar
Drukregelbereik psi	36.25 psi...174 psi
Max. drukhysterese	0.025 MPa 0.25 bar 3.625 psi
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)	1890 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:~:] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	2100 g
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren

Functie	Waarde
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Pneumatische aansluiting 2	G3/8
Materiaal behuizing	Persgegoten zink
Materiaal schaal	PC