

Steekschroefkoppeling QS-V0-G3/8-8

Artikelnummer: 186320

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Standaard
Nominale doorlaat	7 mm
Brandtest materiaal	UL94 V-0 (behuizing) UL94 V-0 (demontagering)
Dichtingstype aan de schroefplug	Afdichtingsring
Bouwworm	Rechte vorm
Verpakkingsgrootte	10
Constructieve opbouw	Push-Pull-principe
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Informatie over de bedrijfsdruk	Water: max. 0,6 MPa bij max. 50 °C
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (vloeibaar, ijsvrij)
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Nominaal aanhaalmoment	15,5 Nm
Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment	± 20 %
Productgewicht	22 g
Bevestigingstype	Buitenzeskant SW19
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G3/8
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buiten-Ø 8 mm
Kleur demontagering	Zwart
Materiaal schroefplug	Messing, vernikkeld
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	PBT
Materiaal schroefdraadafdichting	Aluminium PBT
Materiaal demontagering	PBT
Materiaal slangafdichting	NBR

Functie	Waarde
Materiaal slangklemsegment	Hooggelegeerd roestvast staal Messing