

Kunststofslang PUN-CM-4-SW

Artikelnummer: 188882

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Buiten-Ø	4 mm
Debietrelevante buigradius	17 mm
Binnen-Ø	2.5 mm
Min. buigradius	8 mm
Eigenschappen slang	geschikt voor kabelrupsen
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Oppervlakteweerstand	0.01 MΩ...10 MΩ
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-35 °C...60 °C
Productgewicht volgens lengte	0.00993 kg/m
Pneumatische aansluiting	voor insteekaansluiting met buiten-Ø 4 mm
Kleur	Zwart
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal slang	TPE-U(PU)