

Vacuümzuiggrijper ESG-2

Artikelnummer: 189167

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Zuigerdiameter	2 mm
Inbouwpositie	Verticaal
Bijzondere eigenschappen	Antistatisch
Constructieve opbouw	Vacuümaansluiting boven Vacuümaansluiting zijkant met hoogtecompensatie
Toekenning zuignaphouder	Grootte 1
Zuigervorm	Rond vlak
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
Omgevingstemperatuur	-30 °C...200 °C
Vacuümaansluiting	M3 M10x1 QS-4 PK-3
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal zuiger	BR FPM NBR PUR VMQ (silicone)