

Vacuümzuignaphouder ESH-HC-3-QS

Artikelnummer: 189217

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Hoogtecompensatie zuignaphouder	6 mm
Nominale doorlaat	3.4 mm
Volume	1.041 cm ³
Inbouwpositie	Verticaal
Constructieve opbouw	Vacuümaansluiting boven met hoogtecompensatie
Toekenning zuignaphouder	Grootte 3
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Productgewicht	34 g
Bevestigingstype	Met contraamoer
Zuigerbevestiging	M4
Vacuümaansluiting	QS-6
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR Staal
Materiaal houder	Aluminium Messing, vernikkeld POM Veredeld staal Hooggelegeerd staal