

Vacuümzuignaphouder ESH-HD-5-G

Artikelnummer: 189241

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Hoogtecompensatie zuignaphouder	10 mm
Nominale doorlaat	8.5 mm
Volume	2.072 cm ³
Inbouwpositie	Verticaal
Constructieve opbouw	Vacuümaansluiting zijkant met hoogtecompensatie
Toekenning zuignaphouder	Grootte 5
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	195 g
Bevestigingstype	Met contraamoer
Zuigerbevestiging	M10
Vacuümaansluiting	G1/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal houder	Aluminium Messing, vernikkeld POM Veredeld staal Hooggelegeerd staal