


Vacuümzuiger ESS-10-SF

Artikelnummer: 189287

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Min. werkstukradius	30 mm
Nominale doorlaat	2 mm
Zuigerdiameter	10 mm
Zuigervolume	0.05 cm ³
Aansluitingspositie	Boven
Inbouwpositie	Willekeurig
Toekenning zuignaphouder	Grootte 3
Zuigervorm	Rond vlak
Bedrijfsdruk	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-10 °C...200 °C
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk	3.9 N
Dwarskracht bij nominale bedrijfsdruk	4.5 N
Productgewicht	1.5 g
Bevestigingstype	Via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	M4
Kleur	Grijs
Shore-hardheid	60 +/- 5
Materiaal schroefplug	Messing, vernikkeld
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal zuiger	FPM

