


Vacuümzuiger ESS-20-SN

Artikelnummer: 189294

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Min. werkstukradius	60 mm
Nominale doorlaat	3 mm
Zuigerdiameter	20 mm
Zuigervolume	0.318 cm ³
Aansluitingspositie	Boven
Inbouwpositie	Willekeurig
Toekenning zuignaphouder	Grootte 4
Zuigervorm	Rond vlak
Bedrijfsdruk	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-10 °C...70 °C
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk	16.3 N
Dwarskracht bij nominale bedrijfsdruk	11.5 N
Productgewicht	6.4 g
Bevestigingstype	Via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	M6
Kleur	Zwart
Shore-hardheid	60 +/- 5
Materiaal schroefplug	Messing, vernikkeld Staal, verzinkt en verchroomd
Materiaal-informatie	RoHS conform

Functie	Waarde
Materiaal zuiger	NBR