


vacuümzuignap ESV-40-BN

Artikelnummer: 191060

FESTO

aan slijtage onderhevig onderdeel, eenvoudig verwisselbaar



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|---|
| Zuignap hoogtecompensator | 9,5 mm |
| Min. werkstukradius R | 90 mm |
| Zuignapdiameter | 40 mm |
| Zuignapvolume | 11,699 cm ³ |
| Aansluitpositie | boven |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Zuignapvorm | rond, vouwbalg 1,5-voudig |
| Bedrijfsdruk Mpa | -95 ... 0 kPa |
| Werkdruk | -0,95 ... 0 bar |
| Bedrijfsdruk | -13,775 ... 0 psi |
| Nominale bedrijfsdruk | -70 kPa |
| Nominale werkdruk | -0,7 bar |
| Nominale bedrijfsdruk (psi) | -10,15 psi |
| Bedrijfsmedium | atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-A1-L |
| Geschikt voor levensmiddelen | zie uitgebreide materiaalinformatie |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 70 °C |
| Houdkracht bij nominale werkdruk | 52,3 N |
| Productgewicht | 9,8 g |
| Kleur | zwart |
| Shore-hardheid | 50 +/- 5 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal zuiger | NBR |