



## Gegevensblad

| Functie                                | Waarde                                                                                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afmetingen B x L x H                   | 19 mm x 90 mm x 65 mm                                                                      |
| CE-teken (zie conformiteitsverklaring) | Conform EU-EMC-richtlijn                                                                   |
| LABS-conformiteit                      | VDMA24364-zone III                                                                         |
| Lagertemperatuur                       | -25 °C...70 °C                                                                             |
| Relatieve luchtvochtigheid             | 5 - 95 %<br>Niet condenserend                                                              |
| Beschermingsklasse                     | IP20<br>In gemonteerde toestand                                                            |
| Omgevingstemperatuur                   | 0 °C...50 °C                                                                               |
| Productgewicht                         | 75 g                                                                                       |
| Bevestigingstype                       | Insteekmodule voor CMMP-AS...-M3                                                           |
| Materiaal-informatie                   | RoHS conform                                                                               |
| Inbouwpositie                          | Willekeurig                                                                                |
| Protocol                               | EtherNet/IP                                                                                |
| Communicatieprofiel                    | FHPP                                                                                       |
| Baudsnelheid                           | 10/100 Mbit/s (Full/Half)                                                                  |
| Topologieën                            | Ster<br>Ring<br>Lijn                                                                       |
| Mediumredundantie                      | DLR                                                                                        |
| IP-adrestoekenning                     | FCT<br>DHCP<br>BOOTP<br>DIP-schakelaar                                                     |
| Veldbusinterface                       | t2x contactdoos RJ45                                                                       |
| Minimale cyclustijd                    | 1 ms                                                                                       |
| Led-indicaties                         | Ethernet-communicatieactiviteit<br>Ethernet-kabelbewaking<br>Modulestatus<br>Networkstatus |
| Configuratie-ondersteuning             | EDS                                                                                        |
| Parametrering                          | Festo Configuration Tool                                                                   |
| Extra functies                         | AddressConflictDetection (ACD)<br>Integrated Switch                                        |