


Verzorgingseenheid LFR-3/4-D-DI-MAXI-KF-A

Artikelnummer: 192466

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Maxi
Serie	D
Bedieningszekering	Draaiknop met vergrendeling
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Filterfijnheid	40 µm
Condensaataftap	Volautomatisch
Constructieve opbouw	Aftakingsmodule Drukschakelaars Inschakelventiel Filterregelaar met manometer
Max. hoeveelheid condensaat	43 cm³
Schaalbescherming	Metalen beschermkap
Drukindicator	met manometer
Bedrijfsdruk	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
Drukregelbereik MPa	0.05 MPa...1.2 MPa
Drukregelbereik	0.5 bar...12 bar
Drukregelbereik psi	7.25 psi...174 psi
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)	6000 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	3500 g
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G3/4
Pneumatische aansluiting 2	G3/4

Functie	Waarde
Materiaal behuizing	Persgegoten zink
Materiaal schaal	PC