


Verzorgingseenheid FRC-3/4-D-7-O-MAXI-A

Artikelnummer: 192648

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Maxi
Serie	D
Bedieningszekering	Draaiknop met vergrendeling
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Condensaataftap	Volautomatisch
Constructieve opbouw	Filterregelaar zonder manometer Proportionele standaard olieverniveelaar
Max. hoeveelheid condensaat	80 cm ³
Filterfijnheid	40 µm
Schaalbescherming	Metalen beschermkap
Drukindicator	G1/4 voorbereid
Bedrijfsdruk	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar
Drukregelbereik	0.5 bar...7 bar
Max. drukhysterese	0.04 MPa 0.4 bar 5.8 psi
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)	8500 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	2390 g
Bevestigingstype	Leidinginbouw Met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G3/4
Pneumatische aansluiting 2	G3/4
Materiaal behuizing	Persgegoten zink
Materiaal schaal	PC