



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	50
Gebaseerd op norm	ISO 15552 (tot nog toe ook VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Inbouwpositie	Willekeurig
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-40 °C...80 °C
Productgewicht	254 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal bevestiging	geëlektropolijst hooggelegeerd staal
Materiaal lager	Kunststof