

DUO-spiraalkunststofslang PUN-10X1,5-S-1-DUO-BS

Artikelnummer: 197626

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Werklengthe	1 m
Buiten-Ø	10 mm
Bloklengte	0.41 m
Binnen-Ø	7 mm
Wikkeldiameter	80 mm
Aantal windingen	9.5
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Goedkeuring	TÜV
Certificaat instantie van afgifte	B 013277 0527 00
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-35 °C...60 °C
Productgewicht	220 g
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting met buiten-Ø 10 mm
Kleur	Blauw/zwart
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal slang	TPE-U(PU)