

Duo-spiraalkunststofslang PUN-12X2-S-6-DUO-BS

Artikelnummer: 197631

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Werklengthe	6 m
Buiten-Ø	12 mm
Bloklengte	1.76 m
Binnen-Ø	8 mm
Wikkeldiameter	95 mm
Aantal windingen	64
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Goedkeuring	TÜV
Certificaat instantie van afgifte	B 013277 0527 00
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-35 °C...60 °C
Productgewicht	2600 g
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting met buiten-Ø 12 mm
Kleur	Blauw/zwart
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal slang	TPE-U(PU)