

Koppelingcontrastekker KD4-1/4-A

Artikelnummer: 2143

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	8 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)	261 l/min...1287 l/min
Nominaal debiet genormaliseerd volgens ISO 8778	282.9 l/min...1395.1 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:::]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Nominaal aanhaalmoment	9.5 Nm
Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment	± 15 %
Productgewicht	57 g
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal veer	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal behuizing	Messing, vernikkeld
Materiaal schroefdraadafdichting	PA66-GF30 / TPE-U
Materiaal schroefdraadstuk	Messing, vernikkeld
Materiaal binnenring	Messing
Materiaal circlips	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal pins	hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal ventiellichaam	Messing
Materiaal ontgrendelingshuls	PP