


Koppelingsstekker KS4-CK-4

Artikelnummer: 2150

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	2.9 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)	252 l/min...261 l/min
Nominaal debiet genormaliseerd volgens ISO 8778	273.2 l/min...282.9 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:::]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	26 g
Pneumatische aansluiting 1	voor slang met buiten-Ø 6 mm voor steeknippel-binnen-Ø 4 mm met wartelmoer
Materiaal wartelmoer	Aluminium-kneedlegering, geanodiseerd
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaalinformatie	Messing, vernikkeld