

voedingseenheid

CACN-3A-1-10

Artikelnummer: 2247682

Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2022. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	60 mm
Hoogte	130 mm
Lengte	152,5 mm
Inbouwpositie	vrije convectie
Primaire voeding	1-fasig
Ingangsstroom	1,5 - 3,0 A
Nominale uitgangsspanning DC	24 V
Nominale uitgangsstroom	10 A
Ingangsspanningsbereik AC	100 ... 240 V
Netuitvaloverbrugging	24 ms
Netfrequentie	45 ... 65 Hz
Toelating	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-richtlijn lage spanning
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-40 ... 85 °C
Relatieve luchtvochtigheid	95 %
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	-25 ... 70 °C
Productgewicht	1.554 g
Soort bevestiging	met DIN-rail
Materiaal - opmerking	RoHS conform