


Axiaalkit
EAMM-A-D40-40G-G2
Artikelnummer: 2256398

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale lengte	62.5 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	8000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	5.87 kgmm²
Overdraagbaar draaimoment	12.5 Nm
Productgewicht	450 g
Interfacecode actuator	D40 D40C
Interfacecode motor In	40G
Materiaal-informatie	RoHS conform