


Tandwielkast EMGA-80-P-G3-EAS-80

Artikelnummer: 2297690

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Flensgrootte tandwielkast	80 mm
Flensgrootte motor	80 mm
Verdraaispeling	0.12 graden
Type tandwielkast	Planetaire tandwielkast
Tandwieloverbrenging	3:1
Max. aandrijftoerental	7000 1/min
Bedrijfstemperatuur tandwielkast	-25 °C...90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsklasse	IP54
Continu draaimoment	85 Nm
Massatraagheidsmoment van de overbrenging	0.77 kgcm ²
Max. uitgangskoppel	136 Nm
Max. rendement	98 %
Verdraaiingstijfheid	6 Nm/boogmin
Productgewicht	2000 g
Toegelaten axiale asbelasting	1000 N
Toegestane radiale asbelasting	750 N
Mechanische aansluiting uitgaande zijde reductiekast	80G
Mechanische aansluiting ingaande zijde reductiekast	80P
Materiaal-informatie	RoHS conform