


Axiaalkit
EAMM-A-N80-80G
Artikelnummer: 2372096

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale lengte	62.5 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	5500 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	151 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	47 Nm
Productgewicht	1290 g
Interfacecode actuator	N80
Interfacecode motor In	80G
Materiaal-informatie	RoHS conform