


# Aansluitplaat VABP-S1-1V1G-G14-2

Artikelnummer: 2614860

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                                                   | Waarde                                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Bouwbreedte                                               | 42 mm                                     |
| Functieaansluiting 32                                     | G1/8                                      |
| Functieaansluiting 34                                     | G1/8                                      |
| Pneumatische aansluiting 22                               | Aansluitplaat<br>G1/4                     |
| Pneumatische aansluiting 44                               | Aansluitplaat<br>G1/4                     |
| Inbouwpositie                                             | Willekeurig                               |
| Bedrijfsdruk                                              | 0 bar...16 bar                            |
| Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343) | 1400 l/min                                |
| Bedrijfsmedium                                            | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:4:4] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                          | 0 - geen corrosiebelasting                |
| LABS-conformiteit                                         | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| Mediumtemperatuur                                         | 0 °C...50 °C                              |
| Omgevingstemperatuur                                      | 0 °C...50 °C                              |
| Productgewicht                                            | 1623 g                                    |
| Aansluiting stuur lucht 14                                | G1/8                                      |
| Pneumatische aansluiting 2                                | G1/4                                      |
| Pneumatische aansluiting 4                                | G1/4                                      |
| Materiaal-informatie                                      | RoHS conform                              |
| Materiaal aansluitstrip                                   | Aluminium kneedlegering                   |
| Materiaal O-ring                                          | NBR                                       |
| Materiaal schroeven                                       | Staal                                     |