

Aanslagkit
EADP-ES-R3-32
Artikelnummer: 2735411

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	32
Instelbereik zwenkhoek	0 graden...325 graden
Inbouwpositie	Willekeurig
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-20 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	0 °C...50 °C
Massatraagheidsmoment JO	1.3 kgcm ²
Productgewicht	290 g
Bevestigingstype	met inwendige schroefdraad
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aanslagen	Berylliumbrons vernikkeld
Materiaal flens	Aluminium kneedlegering Geanodiseerd
Materiaal houder	Aluminium kneedlegering Geanodiseerd