


Parallelkit
EAMM-U-110-D50-100A-120-S1
Artikelnummer: 2799488

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	110
Inbouwpositie	Willekeurig
Tandwieloverbrenging	1:1
Max. toerental	5000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	799 kgmm ²
Nullastaandrijfmoment	0.3 Nm
Overdraagbaar draaimoment	25 Nm
Productgewicht	5050 g
Interfacecode actuator	D50B
Interfacecode motor In	100A
Materiaal-informatie	RoHS conform