


verbindingkabel NEBS-M12G12-KS-10-LE12

Artikelnummer: 2912452

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Kabelidentificatie	met labelhouder
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	945 g
Elektrische aansluiting 1	Rechte stekker, M12x1, 12-polig, A-gecodeerd
Elektrische aansluiting 2	open einde, 12-aderig
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 30 V
Nominale bedrijfsspanning DC	30 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C ënt	1,5 A
Stootspanningsweerstand	0,8 kV
Kabellengte	10 m
Kabeleigenschap	Basic
Testvoorwaarden van kabel	Buigvastheid volgens Festo norm
Min. kabelbuigradius	85 mm
Buigradius, vaste bekabeling	42,5 mm
Kabeldiameter	8,5 mm
Toelrantie kabeldiameter	± 0,2 mm
Kabelmontage	12x0,14 afgeschermd
Aansluitingdoorsnede	0,14 mm ²
Kleurcode draadisolatie	Pin 1 = bruin Pin 10 = violet Pin 11 = grijs/roos Pin 12 = rood/blauw Pin 2 = blauw Pin 3 = wit Pin 4 = groen Pin 5 = roos Pin 6 = geel Pin 7 = zwart Pin 8 = grijs Pin 9 = rood
Beschermingsgraad	IP67
Omgevingstemperatuur	-30 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-25 ... 80 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuilingsgraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)
Kleur kabelmantel	zwart
Materiaal wartelmoer	Gespuitsgiet zink
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal stekkercontact	Messing vernikkeld en verguld