

Wartelmoer MCK-PK-9

Artikelnummer: 2967

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Inwendige schroefdraad M16x1
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Pneumatische aansluiting 1	voor steeknippel met binnen-Ø 9 mm met wartelmoer
Materiaal wartelmoer	Aluminium-kneedlegering, geanodiseerd
Materiaal-informatie	RoHS conform