


Tuimelaarventiel KH/O-3-PK-3

Artikelnummer: 33003

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiel functie	3/2 open/gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)	80 l/min
Pneumatische werkaansluiting	PK-3
Bedrijfsdruk	0 bar...8 bar
Constructieve opbouw	Zuiger-zitting
Nominale doorlaat	2.5 mm
Besturingstype	direct
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Bedieningskracht bij basispositie gesloten	7.5 N
Bedieningskracht bij basispositie open	6.5 N
Productgewicht	20 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	PK-3
Pneumatische aansluiting 2	PK-3
Pneumatische aansluiting 3	PK-3
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Kunststof