

Voetbevestiging
DAMH-Q12-6
Artikelnummer: 3371840

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	6
Inbouwpositie	Willekeurig
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Max. aanhaalmoment	1 Nm
Productgewicht	27 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal hoek	Gegalvaniseerd staal