


Stoterventiel VS-4-1/8

Artikelnummer: 3394

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventielfunctie	4/2 monostabiel
Bedieningswijze	Mechanisch
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)	140 l/min...147 l/min
Pneumatische werkaansluiting	G1/8
Bedrijfsdruk	0.35 MPa...0.8 MPa 3.5 bar...8 bar
Constructieve opbouw	Schotelzitting
Terugstelwijze	mechanische veer
Nominale doorlaat	3.5 mm
Ontluchtingsfunctie	Smoorbaar
Afdichtingsprincipe	Zacht
Inbouwpositie	Willekeurig
Besturingstype	Voorgestuurd
Stuurluchttoevoer	intern
Stroomrichting	Niet reversibel
Stuurmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Informatie over geforceerde dynamisering	Schakelfrequentie min. 1/jaar
Explosiebescherming	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Bedieningskracht	3.2 N
Productgewicht	220 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8

Functie	Waarde
Pneumatische aansluiting 3	G1/8
Pneumatische aansluiting 4	G1/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Aluminium Geanodiseerd